

Garant**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 18X21mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615600 18X21
GTIN	4062406220983
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročne strani s profilom **HT-Drive**.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Napotek:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.

Prednost

- **Ključ prime vijak na bokih.**
- **Vogali vijakov se ne poškodujejo.**
- **Daljša življenjska doba vijaka.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem.**
- **Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Tehnični opis

maksimalni \varnothing obroča D ₁ maks	28 mm
Dolžina ključa L	300 mm
Zev ključa ₁	18 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalni \varnothing obroča D ₂ maks	32 mm

Zev ključa ₂	21 mm
Položaj obroča	75 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Obroč globoko zavit	da
odprti obroč	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ