

Garant**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 20X22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615600 20X22
GTIN	4062406221003
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročne strani s profilom **HT-Drive**.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Napotek:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.

Prednost

- Ključ prime vijak na bokih.
- Vogali vijakov se ne poškodujejo.
- Daljša življenjska doba vijaka.
- Večja naležna površina med vijakom in orodjem.
- Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	31 mm
Zev ključa ₁	20 mm
Dolžina ključa L	300 mm
Zev ključa ₂	22 mm

maksimalni Ø obroča D ₂ maks	34 mm
Položaj obroča	75 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Obroč globoko zaviti	da
odprti obroč	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ