

Garant**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 8X10mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 615600 8X10 |
| GTIN | 4062406220853 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročne strani s profilom **HT-Drive**.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Napotek:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.

Prednost

- **Ključ prime vijak na bokih.**
- **Vogali vijakov se ne poškodujejo.**
- **Daljša življenjska doba vijaka.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem.**
- **Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------------|--------|
| Dolžina ključa L | 180 mm |
| Zev ključa ₁ | 8 mm |
| Zev ključa ₂ | 10 mm |
| maksimalni Ø obroča D ₁ maks | 14 mm |
| maksimalni Ø obroča D ₂ maks | 16 mm |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Mere zeva ključa | metrični |
| Položaj obroča | 75 stopinj |
| Postopek izdelave | kovani v utopu |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | mat kromirani |
| Obroč globoko zaviti | da |
| odprti obroč | ne |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |