

Garant**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 21X24mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 615600 21X24 |
| GTIN | 4062406221027 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročne strani s profilom **HT-Drive**.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Napotek:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.

Prednost

- **Ključ prime vijak na bokih.**
- **Vogali vijakov se ne poškodujejo.**
- **Daljša življenjska doba vijaka.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem.**
- **Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Tehnični opis

| | |
|--|----------|
| Zev ključa z_2 | 24 mm |
| maksimalni \varnothing obroča D_2 maks | 35 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| maksimalni \varnothing obroča D_1 maks | 32 mm |
| Dolžina ključa L | 330 mm |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Zev ključa ₁ | 21 mm |
| Položaj obroča | 75 stopinj |
| Postopek izdelave | kovani v utopu |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | mat kromirani |
| Obroč globoko zavit | da |
| odprti obroč | ne |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |