

Garant**Navojne čeljusti levi navoj, M-LH: M3,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140620 M3,5
GTIN	4062406221607
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba.

Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.

Smer rezanja: levi

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 0,6 mm

Zunanji Ø: 20 mm

Višina: 5 mm

Tehnični opis

Višina	5 mm
Zunanji Ø	20 mm
Korak	0,6 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	M3,5

Vrsta navoja	M-LH
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	levi
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		