

Garant**Navojne čeljusti, UNC: 2-4,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	142520 2-4,5
GTIN	4062406224226
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Uporaba:

Za UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.

Kakovost: 2A

Korakov na colo: 4,5

Ø navoja: 50,8 mm

Zunanji Ø: 90 mm

Višina: 36 mm

Tehnični opis

Korakov na colo	4,5
Zunanji Ø	90 mm
Ø navoja	50,8 mm
Višina	36 mm

Velikost navoja	2-4,5 UNC
Smer rezanja	desni
Vrsta navoja	UNC
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Kakovost	2A
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		