

**Garant****Navojne čeljusti HSS, MF: 56X3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	141050 56X3
GTIN	4062406223168
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom.**

**Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 3 mm

Zunanji Ø: 105 mm

Višina: 22 mm

**Tehnični opis**

Zunanji Ø	105 mm
Višina	22 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Korak	3 mm
Velikost navoja	M56x3

Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		