

**Garant**
**Navojne čeljusti, UNF: 1.1/8-12**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	142620 1.1/8-12
GTIN	4062406224271
Razred artikla	11K

**Opis**
**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

**Uporaba:**

**Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.**

Kakovost: 2A

Korakov na colo: 12

Ø navoja: 28,56 mm

Zunanji Ø: 65 mm

Višina: 18 mm

**Tehnični opis**

Korakov na colo	12
Zunanji Ø	65 mm
Ø navoja	28,56 mm
Višina	18 mm

Velikost navoja	1.1/8-12 UNF
Smer rezanja	desni
Vrsta navoja	UNF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Kakovost	2A
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		