

**Garant****Navojne čeljusti 6e, M: M14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140350 M14
GTIN	4062406221706
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba.  $\geq M3$  z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **1 3/4 korak navoja.**

Tolerančno polje 6e = **zmanjšana mera 0,03 – 0,04 mm.** Za tolerančni razred „srednji“, če je vijak opremljen z debelim **galvanskim zaščitnim slojem.**

**Tehnični opis**

Kakovost	DIN 13 6e
Korak	2 mm
Višina	14 mm
Zunanji Ø	38 mm
Velikost navoja	M14
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj

## Podatkovni list

Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		