

Garant**Navojne čeljusti HSS, MF: 45X3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	141050 45X3
GTIN	4062406222680
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom.**

Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 3 mm

Zunanji Ø: 90 mm

Višina: 22 mm

Tehnični opis

Korak	3 mm
Zunanji Ø	90 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Višina	22 mm
Velikost navoja	M45x3

Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		