

Garant**Navojne čeljusti, G: G1.1/8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	142050 G1.1/8
GTIN	4062406223977
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba **z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1.

Standard: EN 24231

Korakov na colo: 11

Ø navoja: 37,9 mm

Zunanji Ø: 75 mm

Višina: 20 mm

Tehnični opis

Ø navoja	37,9 mm
Smer rezanja	desni
Kakovost	A
Velikost navoja	G1.1/8

Višina	20 mm
Zunanji Ø	75 mm
Korakov na colo	11
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 24231
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		