

Garant**Navojne čeljusti, G: G1.1/8****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 142060 G1.1/8 |
| GTIN | 4062406224110 |
| Razred artikla | 11K |

Opis**Izvedba:**

6-kotne rezalne čeljusti **brez** lupilnega reza; za ponovno vrezovanje navoja.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1.

Standard: DIN 382

Korakov na colo: 11

Ø navoja: 37,9 mm

Zev ključa: 70 mm

Višina: 20 mm

Tehnični opis

| | |
|-----------------|---------|
| Zev ključa | 70 mm |
| Višina | 20 mm |
| Ø navoja | 37,9 mm |
| Korakov na colo | 11 |
| Velikost navoja | G1.1/8 |

| | |
|------------------|------------------|
| Kakovost | A |
| Smer rezanja | desni |
| Vrsta navoja | G |
| Kot profila | 55 stopinj |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | DIN 382 |
| Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1100 N/mm | pogojno primerno | | |
| INOX < 900 N/mm ² | pogojno primerno | | |
| CuZn | pogojno primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |