

Garant**Navojne čeljusti, BSW: W1.1/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	141550 W1.1/2
GTIN	4062406223878
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. **≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Uporaba:

Za cevni navoj po standardu BSW BS84 v srednjem tolerančnem polju.

Tehnični opis

Ø navoja	38,1 mm
Smer rezanja	desni
Kakovost	polfina
Velikost navoja	W1.1/2
Korakov na colo	6
Višina	30 mm
Zunanji Ø	75 mm

Vrsta navoja	BSW
Kot profila	55 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		