

Garant**Navojne čeljusti HSS, MF: 9X0,5****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 141050 9X0,5 |
| GTIN | 4062406223007 |
| Razred artikla | 11K |

Opis**Izvedba:**Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom.****Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 0,5 mm

Zunanji Ø: 25 mm

Višina: 9 mm

Tehnični opis

| | |
|-----------------|-----------|
| Višina | 9 mm |
| Kakovost | DIN 13 6g |
| Zunanji Ø | 25 mm |
| Korak | 0,5 mm |
| Velikost navoja | M9x0,5 |

| | |
|------------------|------------------|
| Vrsta navoja | MF |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | EN 22568 |
| Smer rezanja | desni |
| Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |