



## Plošča za primerjanje trdote HBW 10 / 3000, Vrednost trdote pribl.: 250



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 495134 250    |
| GTIN                  | 2050002069985 |
| Razred artikla        | 49L           |

### Opis

#### Izvedba:

Kakovostne plošče za primerjanje trdote iz optimiziranega in homogenega jekla za periodično kalibriranje naprav za preverjanje trdote.

#### Prednosti:

Sistem urejanja z barvami in simboli na vsaki embalaži.

#### Obseg dobave:

Vse plošče za primerjanje trdote so dobavljene s **certifikatom DAkkS o kalibriranju**.

#### Napotek:

Kalibriranje po drugih postopkih, plošče za primerjanje trdote v drugih dimenzijah in z rastrskimi črtami po ponudbi. **Hitra razpoložljivost iz skladišča proizvajalca.**

Pakiranje: čvrsta škatla

Ø: 115 mm

Višina: 16 mm

### Tehnični opis

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Vrednost trdote pribl. | 250           |
| Postopek preizkušanja  | HBW 10 / 3000 |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Ø   | 115 mm                       |
| Višina                                    | 16 mm                        |
| vklj. s certifikatom o kalibriranju DAkkS | da                           |
| Pakiranje                                 | čvrsta škatla                |
| Vrsta izdelka                             | Plošča za primerjanje trdote |