



Plošča za primerjanje trdote HBW 10 / 3000, Vrednost trdote pribl.: 350



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	495134 350
GTIN	2050002070004
Razred artikla	49L

Opis

Izvedba:

Kakovostne plošče za primerjanje trdote iz optimiziranega in homogenega jekla za periodično kalibriranje naprav za preverjanje trdote.

Prednosti:

Sistem urejanja z barvami in simboli na vsaki embalaži.

Obseg dobave:

Vse plošče za primerjanje trdote so dobavljene s **certifikatom DAkkS o kalibriranju**.

Napotek:

Kalibriranje po drugih postopkih, plošče za primerjanje trdote v drugih dimenzijah in z rastrskimi črtami po ponudbi. **Hitra razpoložljivost iz skladišča proizvajalca.**

Pakiranje: čvrsta škatla

Ø: 115 mm

Višina: 16 mm

Tehnični opis

Postopek preizkušanja	HBW 10 / 3000
Ø	115 mm

Vrednost trdote pribl.	350
Višina	16 mm
vklj. s certifikatom o kalibriranju DAkkS	da
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Plošča za primerjanje trdote