

**Garant**

**Naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža vklj. s primežem, Širina vpenjalnih čeljusti primeža: 120mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

967565 120

GTIN

4045197806659

Razred artikla

91J

**Opis****Izvedba:**

Zelo trdna konstrukcija iz jekla in kovanega jekla. Zelo miren tek in natančno vodenje zaradi natančno obdelanih komponent (CNC obdelava). Izredno močno vpetje zaradi posebne vpenjalne priprave. Hitrejše vpenjanje v poljubnem položaju z varnostno vpenjalno ročico.

**Varnostna funkcija:** primež se lahko zloži le v pravilnem položaju (ko je fiksirni zatič zaskočen v zarezi dvigalne cevi).

**Prednosti:**

- **Primež se lahko v povezavi z višinsko nastavljivo oporo brez dodatne vrtljive plošče obrne za 360°.**
- **Pri zlaganju pod delovno ploščo nastane prosta delovna površina.**
- **Z vgradnjo ohišja z vrati in zaklepanjem se lahko naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža zavaruje pred krajo (ohišje po ponudbi).**

**Uporaba:**

Za natančno prilagoditev primeža na primerno ergonomično delovno višino.

**Obseg dobave:**

Vključno s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo. Primež art. 967100, vel. 120.

**Lakiranje:**

Srebrno siv

## Tehnični opis

Višina v zloženem stanju	296 mm
Masa	27 kg
Območje nastavljanja višine	132 mm
Vrsta izdelka	Višinsko nastavljive podpore