

**Udarni vijačnik, Tip: GDS18E****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	074170 GDS18E
GTIN	
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

Vsestranski udarni vijačnik za zmogljivo vijačenje.

- **Posebej robusten s kovinskim ohišjem udarnega mehanizma.**
- **Natančno delo s predizbiro števila vrtljajev.**
- **Desni/levi tek za privijanje in odvijanje.**
- **Udobno rokovanje zaradi mehkega ročaja in ugodne lege težišča.**
- **Kavelj za pritrditev, na primer na obešalnik za orodje.**

**Tehnični opis**

Maksimalno število vrtljajev	1300 min <sup>-1</sup>
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Število udarcev	1000 - 2600 min <sup>-1</sup>
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Poraba moči	500 W
Masa	3,2 kg

Maksimalne vibracije v skladu z EN	4 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvajalca	GDS 18E
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M18
Maksimalni vrtilni moment v trdo	250 Nm
Tipična uporaba	Strong
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Udarni vijaknik
USP2	največji Ø vijaka M18, z zunanjim štirobnim vpenjalom orodij 1/2 palca
USP1	250 Nm trdo