



Sveder za vrtanje z jedrom HSS Globina rezanja 25 mm, Ø DC: 14mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	119010 14
GTIN	4014586611891
Razred artikla	03G

Opis

Izvedba:

Sveder za vrtanje z jedrom iz **HSS**, z vpenjalom QuickIN.

Celotna dolžina: 72 mm pri vseh velikostih svedrov.

Primerno za:

Sistem hitre zamenjave orodja brez uporabe ključev.

Primerno za FEIN vrtalne enote za vrtanje z jedrom, z adapterjem pa tudi za naprave drugih proizvajalcev. Sveder odreže le ozek obroč materiala, zaradi tega pribl. 40 – 60 % prihranka časa.

Obseg dobave:

Brez centrirnega zatiča.

Napotek:

Naprave za vrtanje z jedrom FEIN glejte art. 076520/ 076524/076526 kataloška skupina 0 – delavniški pribor.

Pri uporabi svedrov za vrtanje z jedrom art. 119010 in 119000 je potreben centrirni zatič art. 119019.

Tehnični opis

Nazivni Ø D _c	14 mm
Rezalni material	HSS
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Žage za luknje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		