

**Sveder za vrtanje z jedrom HSS Globina rezanja 25 mm, Ø DC: 15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	119010 15
GTIN	4014586612188
Razred artikla	03G

**Opis****Izvedba:**

Sveder za vrtanje z jedrom iz **HSS**, z vpenjalom QuickIN.

**Celotna dolžina: 72 mm** pri vseh velikostih svedrov.

**Primerno za:**

Sistem hitre zamenjave orodja brez uporabe ključev.

Primerno za FEIN vrtalne enote za vrtanje z jedrom, z adapterjem pa tudi za naprave drugih proizvajalcev. Sveder odreže le ozek obroč materiala, zaradi tega pribl. 40 – 60 % prihranka časa.

**Obseg dobave:**

**Brez** centrirnega zatiča.

**Napotek:**

Naprave za vrtanje z jedrom FEIN glejte art. 076520/ 076524/076526 kataloška skupina 0 – delavniški pribor.

Pri uporabi svedrov za vrtanje z jedrom art. 119010 in 119000 je potreben centrirni zatič art. 119019.

**Tehnični opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	15 mm
Rezalni material	HSS
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Žage za luknje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		