

**Garant****Delovni prostor z električnim nastavljanjem višine delovna plošča iz multipleksa-bukev, Tip: 1500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920324 1500
GTIN	4062406228996
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza z električnim nastavljanjem višine za lahka montažna dela sede in stoje. Osnovno ogrodje z dvizno enoto, s prečnimi ojačitvami na strani in zadaj za stabilizacijo. 50 mm debela plošča. Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto so potrebne dodatne pločevinaste zaščitne ploščice.

**Dodatni pribor:**

Luknjaste pločevine art. 920360 in 920365, pločevinaste zaščitne ploščice art. 920356 in 920357. Naročite posebej.

**Lakiranje:**

Noge, nastavljive po višini, v črni barvi. Prečne ojačitve v antracitni RAL 7016, **prašnati barvi**.

**Napotek:**

Zaradi maksimalne nosilnosti se uporabijo samo premična ohišja. Izogibajte se montaži ohišij pod delovno ploščo. Nadaljnji priključki ustrezno zmanjšajo nosilnost. Ob dobavi v celoti montirano.

**Tehnični opis**

Globina	800 mm
Širina	1500 mm
Debelina delovne plošče	50 mm

Hitrost dviganja	35 mm/s
Masa	82 kg
Maksimalna nosilnost	250 kg
Nosilnost pri trajni obremenitvi	250 kg
Globina delovne plošče	800 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	610 - 1200 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Debelina materiala	1 mm
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	50 mm
Vrsta izdelka	Delovne mize