

Garant**Delovni prostor z električnim nastavljanjem višine delovna plošča iz multipleksa-bukev, Tip: 1500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920334 1500
GTIN	4062406229078
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza z električnim nastavljanjem višine za lahka montažna dela sede in stoje. Osnovno ogrodje z dvizno enoto, s prečnimi ojačitvami na strani in zadaj za stabilizacijo. 50 mm debela plošča. Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto so potrebne dodatne pločevinaste zaščitne ploščice.

Dodatni pribor:

Luknjaste pločevine art. 920360 in 920365, pločevinaste zaščitne ploščice art. 920356 in 920357. Naročite posebej.

Lakiranje:

Noge, nastavljive po višini, v črni barvi. Prečne ojačitve v antracitni RAL 7016, **prašnati barvi**.

Napotek:

Zaradi maksimalne nosilnosti se uporabijo samo premična ohišja. Izogibajte se montaži ohišij pod delovno ploščo. Nadaljnji priključki ustrezno zmanjšajo nosilnost. Ob dobavi v celoti montirano.

Tehnični opis

Debelina delovne plošče	50 mm
Hitrost dviganja	22 mm/s
Nosilnost pri trajni obremenitvi	350 kg

Masa	82 kg
Maksimalna nosilnost	350 kg
Širina	1500 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Globina delovne plošče	800 mm
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	610 - 1200 mm
Globina	800 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	350 kg
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	F
Debelina materiala	1 mm
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	50 mm
Vrsta izdelka	Delovne mize