

Garant**Delovni prostor z električnim nastavljanjem višine Plošča Eterlux, Tip: 2000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920338 2000
GTIN	4062406229146
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza z električnim nastavljanjem višine za lahka montažna dela sede in stoje. Osnovno ogrodje z dvižno enoto, s prečnimi ojačitvami na strani in zadaj za stabilizacijo. 50 mm debela plošča. Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto so potrebne dodatne pločevinaste zaščitne ploščice.

Dodatni pribor:

Luknjaste pločevine art. 920360 in 920365, pločevinaste zaščitne ploščice art. 920356 in 920357. Naročite posebej.

Lakiranje:

Noge, nastavljive po višini, v črni barvi. Prečne ojačitve v antracitni RAL 7016, **prašnati barvi.**

Napotek:

Zaradi maksimalne nosilnosti se uporabijo samo premična ohišja. Izogibajte se montaži ohišij pod delovno ploščo. Nadaljnji priključki ustrezno zmanjšajo nosilnost. Ob dobavi v celoti montirano.

Tehnični opis

Debelina delovne plošče	50 mm
Nosilnost pri trajni obremenitvi	300 kg
Globina	800 mm
Maksimalna nosilnost	300 kg
Širina	2000 mm

Globina delovne plošče	800 mm
Masa	95 kg
Hitrost dviganja	22 mm/s
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	610 - 1200 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	300 kg
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Debelina materiala	1 mm
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	50 mm
Vrsta izdelka	Delovne mize