

Garant**Delovni prostor z električnim nastavljanjem višine Delovna plošča iz multipleksa-bukev s črno gumijasto oblogo, nagibna mizna plošča, Tip: 1500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920352 1500
GTIN	4062406229177
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Osnovno ogrodje z dvizno enoto s prečnimi ojačitvami na strani in zadaj za stabilizacijo. Cevno ogrodje z nagibno mizno ploščo (750 × 750 mm). Naklon do 20°. Samodejna zaščita pred zdrsom nagibne mizne plošče, pri 0° je zaščita pred zdrsom v celoti uvlečena. Nagibna mizna plošča s pločevinastimi zaščitnimi ploščicami na strani in zadaj. S pušami v delovni plošči za namestitve svetilk in lup. Delovna plošča iz multipleksa-bukev s 5 mm debelo črno gumijasto oblogo. Na strani in zadaj luknjaste stene □ 9 x 9 mm v razmaku 37 mm za namestitev kavljev in držal Easyfix ter pribora za luknjaste stene. Stranske pločevinaste obloge omogočajo postavitve več delovnih mest v vrsto. Odprtina za kable v stranskih pločevinastih oblogah. Nosilni steber s 3 šuko vtičnicami za montažo pod okvirjem (možnost uporabe na desni ali levi strani). Nagibna mizna plošča z 1 pušo z navojem.

Lakiranje:

Noge, nastavljive po višini, v črni barvi. Prečne ojačitve antracitne RAL 7016, luknjaste pločevine antracitne RAL 7016, pločevinasta zaščitna ploščica svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Nadaljnji priključki ustrezno zmanjšajo nosilnost.

Tehnični opis

Hitrost dviganja	22 mm/s
Globina delovne plošče	800 mm

Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	720 - 1200 mm
Masa	100 kg
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Debelina delovne plošče	40 mm
Globina	800 mm
Širina	1500 mm
Maksimalna nosilnost	350 kg
Nosilnost pri trajni obremenitvi	350 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	350 kg
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	F
Debelina materiala	1 mm
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	40 mm
Vrsta izdelka	Delovne mize