

Garant GRIDLINE

**Vrtljiva roka z odlagalno polico, Tip: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928190 2
GTIN	4062406229634
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Vrtljiva roka iz jeklene cevi z 2 zgloboma, za pritrditev (vijačna zveza) na nosilne stebre ali energijski steber. Z zakrivljeno odlagalno polico (135°). Odlagalna polica s 3 pregradnimi ploščicami. Sprednja stran zarobljena, s 4 odprtini za obešanje orodja.

**Primerno za:**

Nosilni stebri art. 928010, energijski steber art. 920351, 920352.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

**Tehnični opis**

Doseg vrtljive roke	560 mm
Nosilnost	25 kg
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	25 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Držalo za monitor/tipkovnico

---

## Pribor

Vrtljiva roka iz jeklene pločevine Število zglobov 2

928170 2