

Garant**Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, sinhrona M6 – M20, Ø držala d: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319737 30
GTIN	4062406229689
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

Minimalna dolžinska izravnava, hitrovpenjalni vložki za ER-vpenjalne stročnice.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Dodatni pribor:

Hitrovpenjalni vložki art. 338120.

Zunanji Ø glave D: 60 mm

Previsna dolžina L: 67 mm

Barvna koda VDI-držala: VDI 30

Tehnični opis

Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Previsna dolžina L	67 mm
Izravnava dolžine na tlak	0,2 mm
Izravnava dolžine na vlek	1 mm
Zunanji Ø glave D	60 mm
Vrsta izdelka	VDI-glava za vrezovanje navoja

