

Garant**Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, sinhrona M1–M12, Ø držala d: 30mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319736 30 |
| GTIN | 4062406229702 |
| Razred artikla | 31P |

Opis**Izvedba:**

Minimalna dolžinska izravnava, hitrovpenjalni vložki za ER-vpenjalne stročnice.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Dodatni pribor:

Hitrovpenjalni vložki art. 338120.

Zunanji Ø glave D: 43 mm

Previsna dolžina L: 46 mm

Barvna koda VDI-držala: VDI 30

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|--------|
| Ø držala d ₁ | 30 mm |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 30 |
| Previsna dolžina L | 46 mm |
| Izravnava dolžine na tlak | 0,2 mm |
| Izravnava dolžine na vlek | 1 mm |
| Zunanji Ø glave D | 43 mm |

Vrsta izdelka

VDI-glava za vrezovanje navoja