

**HOLEX****Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 40 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302767 32
GTIN	4062406230067
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Kakovostna precizna vpenjalna matica.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Napotek:**

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Strategija odrezovanja: HPC

Vpenjalna širina: 2 - 20 mm

Previsna dolžina A: 100 mm

Zunanji Ø D: 50 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica: 32

ER-vpenjalni ključ: 32

**Tehnični opis**

Nadomestna ER-vpenjalna matica	32
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji $\varnothing$ D	50 mm
Vpenjalna širina	2 - 20 mm
ER-vpenjalni ključ	32
Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	2-20 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 100
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

---

## Pribor

ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 32	309680 32
--	-----------