

**HOLEX****Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD, BT 40 A = 100,  
Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302617 20     |
| GTIN                  | 4062406230371 |
| Razred artikla        | 32A           |

**Opis****Izvedba:**

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

|  |               |
|--|---------------|
| Previsna dolžina A                     | 100 mm        |
| Zunanji Ø D                            | 52 mm         |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 20            |
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>             | 20 mm         |
| Trn za rezkarje                        | BT 40 A = 100 |
| Standard                               | DIN 6359      |
| Standard vpenjalnega trna              | JIS B6339     |
| Standard vpenjalnega trna              | ISO 7388-2    |
| Oblika                                 | AD            |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 μm                            |
| Strategija odrezovanja                       | HPC                               |
| Vrsta izdelka                                | Vpenjalne glave                   |

---

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 20 mm | 309900 20 |
|--|-----------|