

HOLEX
**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD, BT 50 A = 100,
Vpenjalni Ø D1: 8mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302667 8
GTIN	4062406230395
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min⁻¹.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	8
Zunanji Ø D	28 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Vpenjalni Ø D ₁	8 mm
Trn za rezkarje	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 8 mm	309900 8
---	----------