

 steinel**Optični bralnik temperature HG Scan PRO, Tip: 007690****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078325 007690
GTIN	4007841007690
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Optični bralnik temperature za IR-merjenje temperature na površini obdelovanca. Izjemna določitev razdalje z laserjem. Akustično in optično opozorilo ob prekoračenju ali nedoseženju optimalne temperature. Nastavljanje v korakih po 10 °C.

HG Scan PRO z inteligentno izmenjavo podatkov med optičnim bralnikom temperature in pihalnikom vročega zraka. Napajanje prek pihalnika vročega zraka.

Popoln nadzor temperature pri delu s toplotno občutljivimi obdelovanci. Bralnik temperature HG Scan PRO zajema temperaturo na površini obdelovanca z IR-merjenjem. Izjemna določitev razdalje z laserjem. Akustično in optično opozorilo ob prekoračenju ali nedoseženju optimalne temperature. Območje zajemanja temperature 0–300 °C, nastavljanje v korakih po 10 °C.

Primerno za:

Pihalnik vročega zraka HG 2520 E.

Tehnični opis

Masa	85 g
Območje zajemanja temperature	0 - 300 °C
Primerne za	HG 2520
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Temperaturni čitalnik

