

AEG

Kotni brusilnik, Tip: WS8-115S



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077104 WS8-115S
GTIN	4002395150519
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Lahki in zmogljivi **115 mm enoročni kotni brusilniki** v **kompaktni, priročni izvedbi**, glava gonila je vrtljiva v korakih po 90°, hitra nastavitvev ščitnika, vreteno z navojem M14.

Obseg dobave:

Vključno s ščitnikom, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem.

Tehnični opis

Maksimalni Ø plošče	115 mm
Poraba moči	800 W
Maksimalne vibracije v skladu z EN	4,2 m/s ²
Največja globina rezanja	28 mm
Oznaka proizvajalca	WS8-115S
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Masa	1,9 kg
Območje števila vrtljajev	12000 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

