



Kompaktni kotni brusilnik, Tip: AGV10125EK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077131 AGV10125EK
GTIN	4002395260898
Razred artikla	03M

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – kompaktni kotni brusilniki Ø 125 mm. Kompaktni, zmogljivi kotni brusilniki imajo zaradi ploščate gonilne glave veliko globino rezanja.

- **Omrežni napajalni kabel dolžine 4 m.**
- **Blokada vretena za hitro zamenjavo brusnega diska**
- **Hitra nastavitvev ščitnika.**
- **Blokada pred vnovičnim zagonom.**

Kotni brusilnik 1000 W / 125 mm, **kratka izvedba.** Vključno z garnituro za vpenjanje.

Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica.

Napotek:

Vsi kompaktni kotni brusilniki s stikalom, ki ga je mogoče utrditi, so brez funkcije Totmann.

Tehnični opis

Maksimalni Ø plošče	125 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	2,6 m/s ²
Masa	2,2 kg
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Poraba moči	1000 W
Stikalo Totmann	ne

Oznaka proizvajalca	AGV10-125EK
Posebnosti	kratka izvedba
Največja globina rezanja	33 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	11000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Vpenjalna matica M14 Tip NUT	073930 NUT
Vpenjalna matica M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC