

**Kotni brusilnik, Tip: AGV17-180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077147 AGV17-180
GTIN	4002395244003
Razred artikla	03M

**Opis****Izvedba:****Močan kotni brusilnik 180 mm:**

- Pred prahom zaščiteno motor ProTector z močjo 1750 W z elektroniko za konstantni tek, zaščito pred preobremenitvijo, mehkim zagonom in omejitvijo zagonskega toka.
- Dodaten vrtljiv ročaj AVS z dušenjem vibracij, zaščito pred povratnim udarcem Anti-KickBack in zaščita pred vnovičnim zagonom za učinkovito zaščito uporabnika.
- Zamenjava plošče z varnostno blokado vretena brez uporabe orodja in vpenjalna matica FIXTEC (priložena).

**Obseg dobave:**

Vključno z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem, mrežnim priključnim kablom dolžine 4 m.

**Tehnični opis**

Poraba moči	1750 W
Masa	3,1 kg
Mehak zagon	da
Maksimalne vibracije v skladu z EN	7,4 m/s <sup>2</sup>
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Oznaka proizvajalca	AGV17-180XCProTector/ stikalo Totmann
Zaščita proti povratnemu udarcu	da

Največja globina rezanja	58 mm
Posebnosti	Elektronika za konstanten tek, FIXTEC
Maksimalni Ø plošče	180 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	7600 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

## Pribor

Vpenjalna matica M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC
Vpenjalna matica M14 Tip NUT	073930 NUT