

**Kotni brusilnik GWS, Tip: 24-180LVI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077146 24-180LVI
GTIN	3165140484558
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:****Močan kotni brusilnik 180 mm:**

- Zmogljiv motor z močjo 2400 W z mehkim zagonom in omejitvijo zagonskega toka.
- Učinkovita zaščita uporabnika z dodatnim ročajem Vibration Control, zaščito pred povratnim udarcem KickBack Stop in zaščito pred vnovičnim zagonom.
- Vrtljiv ločni ročaj za optimalno brušenje in rezanje.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem, garnituro za vpenjanje.

Tehnični opis

Blokada pred ponovnim zagonom	da
Maksimalni Ø plošče	180 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5,5 m/s ²
Masa	5,4 kg
Oznaka proizvajalca	GWS 24-180 LVI
Največja globina rezanja	54 mm
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Posebnosti	Vrtljiv ločni ročaj
Poraba moči	2400 W

Mehak zagon	da
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki