

## PRYOR

Garnitura udarnih črk, 27-delna Običajna pisava A – Z, &, Višina pisave: 8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085430 8
GTIN	5022044005174
Razred artikla	08W

### Opis

#### Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

**Visokozmogljivi precizni žigi**, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

**Običajna pisava**; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.

#### Uporaba:

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411 vel. 3/1.

Posamične udarne črke najdete pod art. 085431 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431 vel. 3/A.

#### Napotek:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

### Tehnični opis

Debelina držala	12,7
-----------------	------

Višina pisave	8 mm
celotna dolžina	89 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

## Pribor

Držala za udarne žige Tip GRIP	085475 GRIP
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/L mm	085431 8/L
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/M mm	085431 8/M
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/H mm	085431 8/H
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/Q mm	085431 8/Q
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/T mm	085431 8/T
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/K mm	085431 8/K
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/Y mm	085431 8/Y
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/W mm	085431 8/W
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/G mm	085431 8/G
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/& mm	085431 8/&
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/A mm	085431 8/A
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/P mm	085431 8/P
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/S mm	085431 8/S

Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/O mm	085431 8/O
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/B mm	085431 8/B
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/C mm	085431 8/C
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/E mm	085431 8/E
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/N mm	085431 8/N
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/Z mm	085431 8/Z
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/U mm	085431 8/U
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/I mm	085431 8/I
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/F mm	085431 8/F
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/J mm	085431 8/J
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/R mm	085431 8/R
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/X mm	085431 8/X
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/D mm	085431 8/D
Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 8/V mm	085431 8/V