

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: GL/10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264831 GL/10
GTIN	4062406231477
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 264866; 264870 in 264874.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: GL

Mesto rezanja / zarezovanja: 16 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SCLCL

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 0602..

Nastavni kot: 95 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 20 mm

Srednji premik L_3 : 11 mm

Tehnični opis

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	20 mm
---	-------

Nastavni kot	95 stopinj
Celotna dolžina L	15,4 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	16 mm
Serija	Master Mute
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SCLCL
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Srednji premik L ₃	11 mm
Sistem	GL
Vijak za obračalno ploščico	269028 38
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 38	269028 38
--	-----------