



## Navojne čeljusti 6g, M: M6



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 140330 M6     |
| GTIN                  | 4062406233198 |
| Razred artikla        | 12K           |

### Opis

#### Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba;  $\geq$  M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 1 mm

Zunanji Ø: 20 mm

Višina: 7 mm

### Tehnični opis

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Velikost navoja | M6        |
| Korak           | 1 mm      |
| Višina          | 7 mm      |
| Kakovost        | DIN 13 6g |
| Zunanji Ø       | 20 mm     |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Vrsta navoja     | M                |
| Kot profila      | 60 stopinj       |
| Rezalni material | HSS              |
| Standard         | EN 22568         |
| Smer rezanja     | desni            |
| Vrsta izdelka    | Navojne čeljusti |

### Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         |                |            |
| Olje                | primerno         |                |            |
| suho                | pogojno primerno |                |            |