

**Navojne čeljusti HSS, MF: 12X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	141070 12X1
GTIN	4062406233488
Razred artikla	12K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom.**

**Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 1 mm

Zunanji Ø: 38 mm

Višina: 10 mm

**Tehnični opis**

Višina	10 mm
Velikost navoja	M12×1
Zunanji Ø	38 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Korak	1 mm

Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		