

**Navojne čeljusti, M: M3,5****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 140460 M3,5   |
| GTIN                  | 4062406233327 |
| Razred artikla        | 12K           |

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 2 koraka navoja. Lepani in nitrirani;** cepilni kot pribl. 15°.

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 0,6 mm

Zunanji Ø: 20 mm

Višina: 5 mm

**Tehnični opis**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Korak     | 0,6 mm    |
| Višina    | 5 mm      |
| Zunanji Ø | 20 mm     |
| Kakovost  | DIN 13 6g |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Velikost navoja  | M3,5             |
| Vrsta navoja     | M                |
| Kot profila      | 60 stopinj       |
| Rezalni material | HSS E            |
| Standard         | EN 22568         |
| Smer rezanja     | desni            |
| Vrsta izdelka    | Navojne čeljusti |

### Uporabniški podatki

|                              | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm             | primerno         |                |            |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm             | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1100 N/mm            | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm            | pogojno primerno |                |            |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno         |                |            |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | pogojno primerno |                |            |
| Olje                         | primerno         |                |            |
| suho                         | pogojno primerno |                |            |