



Navojne čeljusti 6g, M: M27



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	140330 M27
GTIN	4062406233297
Razred artikla	12K

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; $\geq M3$ z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 3 mm

Zunanji \varnothing : 65 mm

Višina: 25 mm

Tehnični opis

Kakovost	DIN 13 6g
Korak	3 mm
Višina	25 mm
Velikost navoja	M27
Zunanji \varnothing	65 mm

Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		