

**HOLEX****Naprave za ukrivljanje bakrenih cevi, za zunanji Ø cevi: 12mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 821310 12     |
| GTIN                  | 4062406237554 |
| Razred artikla        | 82A           |

**Opis****Izvedba:**

Kot ukrivljanja do 180° pri najmanjšem možnem radiju brez deformacije cevi. Segment za ukrivljanje s skalo v stopinjah.

Lahka izvedba za neutrudljivo delo. Nedrseč ročaj.

**Uporaba:**

Za ukrivljanje mehkih bakrenih cevi. Ker so klešče sredinsko nameščene na cev, je to mogoče upogibati prosto in v vse smeri.

**Tehnični opis**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Radij ukrivljanja (sredina cevi) | 36 mm                  |
| za zunanji Ø cevi                | 12 mm                  |
| maksimalni kot ukrivljanja       | 180 stopinj            |
| Vrsta izdelka                    | Naprava za ukrivljanje |