

Garant**Cevne klešče, Celotna dolžina: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	813501 250
GTIN	4062406239008
Razred artikla	81A

Opis**Izvedba:**

Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.

Fina regulacija zeva s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti.

Hod med prijemalnima površinama dovoljuje **preprijetanje po principu raglje**.

Lažje delo zaradi ergonomično oblikovanih izrazitih ročajev z nedersečo prevleko iz umetne mase, zaradi tega manjša nevarnost zdrsa. Cevne klešče kromirane. **Lasersko gravirana skala** (sprednja stran **metrična** in zadnja stran **colska**) omogoča predhodno nastavitvev zeva ključa.

Uporaba:

Pazljivo prijetanje vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

Tehnični opis

celotna dolžina	250 mm
Območje vpenjanja	0 - 52 mm
Dolžina čeljusti	30 mm
Vrsta izdelka	Cevne klešče