

Garant**Cevne klešče, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	813501 180
GTIN	4062406238995
Razred artikla	81A

Opis**Izvedba:**

Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.

Fina regulacija zeva s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti.

Hod med prijemalnima površinama dovoljuje **preprijetanje po principu raglje**.

Lažje delo zaradi ergonomično oblikovanih izrazitih ročajev z nedrsečo prevleko iz umetne

mase, zaradi tega manjša nevarnost zdrsa. Cevne klešče kromirane. **Lasersko gravirana skala** (sprednja stran **metrična** in zadnja stran **colska**) omogoča predhodno nastavitvev zeva ključa.

Uporaba:

Pazljivo prijetanje vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	0 - 40 mm
celotna dolžina	180 mm
Dolžina čeljusti	23 mm
Vrsta izdelka	Cevne klešče