

Garant**Zvitek brusnega traku (A), robusten, zelo gibek, 115 mm × 50 m, Zrnatost: 120**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	556980 120
GTIN	4045197808073
Razred artikla	51E

Opis

Izvedba:

Gosto pletena, robustna in **zelo fleksibilna** bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. **Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.**

Zvitek brusnega traku široke izvedbe 115 mm za vse običajne vibracijske brusilnike.

Praktičen odvzem iz sredine zvitka zagotavlja čisto delovno mesto in dokončno porabo zvitka brez poškodb.

Uporaba:

Izredno primerno za kovino. Primerno tudi za obdelavo lesa in lakiranih površin.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	polfina
Zrnatost	120
Brusno sredstvo	Korund
Kratka za brusno sredstvo	A

Širina svitka	115 mm
Dolžina svitka	50 m
Značilnost blagovnega imena	115 mm × 50 m
z nožem za odtrganje	da
Vrsta izdelka	Brusna tkanina

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		