

Garant**Zvitek brusnega traku (A), robusten, zelo gibek, 40 mm × 50 m, Zrnatost: 180****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 556965 180 |
| GTIN | 4045197808295 |
| Razred artikla | 51E |

Opis**Izvedba:**

Gosto pletena, robustna in **zelo fleksibilna** bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. **Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.**

Zvitek brusnega traku v praktičnem podajalniku z odprtino za hitro ugotavljanje napolnjenosti in s kakovostnim nožem za odtrganje traku.

Uporaba:

Izredno primerno za kovino. Primerno tudi za obdelavo lesa in lakiranih površin.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|--------|
| Stopnja preciznosti | fina |
| Zrnatost | 180 |
| Globina podajalnika | 312 mm |
| Višina podajalnika | 312 mm |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Brusno sredstvo | Korund |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Širina svitka | 40 mm |
| Dolžina svitka | 50 m |
| Značilnost blagovnega imena | 40 mm × 50 m |
| z nožem za odtrganje | da |
| Vrsta izdelka | Brusna tkanina |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Laki | pogojno primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| suho | primerno | | |