

**HOLEX****Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, HSK-A 100,  
Vpenjalni Ø D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307517 10
GTIN	4062406242060
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

**Uporaba:**

- Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
- Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.

**Dodatni pribor:**

Reducirni nastavki št. 302135–302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

**Napotek:**

Mera A = 200 mm po ponudbi!

**Tehnični opis**

Dolžina nastavljanja V	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Navoj M	M8×1
Zunanji Ø D	50 mm

L <sub>3</sub>	42 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

## Pribor

Cilindrični čistilnik Umetna masa Ø čepa 10 mm

343720 10