

**HOLEX****Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, HSK-A 100,  
Vpenjalni Ø D1: 8mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 307517 8      |
| GTIN                  | 4062406242053 |
| Razred artikla        | 32A           |

**Opis****Izvedba:**

- Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

**Uporaba:**

- Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
- Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.

**Dodatni pribor:**

Reducirni nastavki št. 302135–302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

**Napotek:**

Mera A = 200 mm po ponudbi!

**Tehnični opis**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| L <sub>3</sub>             | 26 mm |
| Previsna dolžina A         | 75 mm |
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub> | 8 mm  |
| Zunanji Ø D                | 50 mm |
| Navoj M                    | M6    |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Dolžina nastavljanja V                       | 10 mm                                |
| Ø D <sub>2</sub>                             | 28 mm                                |
| Trn za rezkarje                              | HSK-A 100                            |
| Standard vpenjalnega trna                    | DIN 69893                            |
| Standard vpenjalnega trna                    | ISO 12164-1                          |
| Standard vpenjalnega trna                    | DIN 69882-7                          |
| Oblika                                       | A                                    |
| z notranjim hlajenjem                        | da, z največ 80 bari                 |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>    |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 µm                               |
| Strategija odrezovanja                       | HSC                                  |
| Izvertina Balluffchip                        | da                                   |
| Vrsta izdelka                                | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |

## Pribor

|   |          |
|---|----------|
| Cilindrični čistilnik Umetna masa Ø čepa 8 mm | 343720 8 |
|---|----------|