

HOLEX**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, HSK-A 100,
Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307517 16
GTIN	4062406242084
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

- Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
- Za vrtnje, povrtavanje in rezkanje.

Dodatni pribor:

Reducirni nastavki št. 302135–302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

Napotek:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

Tehnični opis

Navoj M	M12×1
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
L ₃	53 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	16 mm
$\varnothing D_2$	38 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Cilindrični čistilnik Umetna masa \varnothing čepa 16 mm

343720 16