



Lepilni trak, ojačan s tkanino, olivno zelena, Širina×dolžina (mm×m): 50X50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083768 50X50
GTIN	4062406242237
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

Trak iz tkanine s toplotnim lepilom za preprosta lepljenja in popravila. PE-laminiranje poskrbi tudi za vodoodbojnost. Možnost uporabe pri številnih prekrivnih delih in lepljenjih. Posebej za uporabo v primerih, ko je potrebna visoka odpornost proti trganju. Preprosto odvijanje in trganje ob odpornosti proti drgnjenju.

Čas uporabnosti v notranjosti in na prostem do 2 tedne.

Priporočilo:

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.

Vrsta lepilnega traku: enostranski

Lepilna masa: Naravni kavčuk

Debelina: 0,3 mm

Tehnični opis

Nosilni material	Tkanina
Finost tkanine	59 struktura
Temperatura skladiščenja	20 °C

Podatkovni list

Posebnosti	UV-odporni
Posebnosti	možnost trganja z roko
Črtalo na voljo	ne
Raztegljivost	12,5 %
Debelina	0,3 mm
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Natezna trdnost	5,8 N/mm
Barva	zelena
Lepilna masa	Naravni kavčuk
Lepilna moč na jeklu	0,33 N/mm
temperaturna obstojnost do	40 °C
Dolžina	50 m
Širina	50 mm
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Fiksiranje
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Pakiranje
Uporaba	Lepljenje
Uporaba	Lepljenje
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Značilnost blagovnega imena	olivno zelena
Vrsta izdelka	Lepilni trak